

Ficha de dados



Sapato abotonado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 36



Dados do pedido

Número do pedido	092508 36
GTIN	4044348700310
Classe de artigo	09C

Descrição

Versão:

O calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO protege o peito do pé e o metatarso com a **proteção do metatarso SECURA META COVER**, mantendo simultaneamente a flexibilidade do sapato.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Lingueta antipoeira.**
- **Estrutura sem costuras.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Sola exterior em Perbunan, Athletic ESD, cinza ardósia.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092508.

Descrição técnica

Proteção do metatarso	Poliuretano
-----------------------	-------------

Ficha de dados

Material da biqueira protetora	Alumínio
Série	VD
Segurança contra penetração	Têxtil
Cor	preto
Isolamento do frio	até -20 °C
Designação do fabricante	Sapato abotonado VD 1510 SMC SF S3 XB
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola)	Acima de 200 °C
Tamanho de calçado UE	36
Género	Homens
Classe de proteção	S3
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança