



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 555916 180 |
| GTIN | 4067263290575 |
| Classe de artigo | 51E |

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Grau de finura | médio |
| Comparação da granulometria | 180 |
| Cor | vermelho |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % |
| Atributo do nome do produto | Ø 25 mm |
| n.º de rotações recomendado | 10000 r,p,m, |
| n.º máximo de rotações | 20000 r,p,m, |
| Tipo de produto | Estrela abrasiva de velo |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|--------|----------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adequado | | |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Aço < 900 N/mm ² | adequado |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado |
| Aço < 55 HRC | adequado |
| Aço < 60 HRC | adequado |
| Aço < 67 HRC | adequado |
| INOX | adequado |
| Ti | adequado |
| GG(G) | adequado |
| CuZn | adequado |
| Plástico, GFK | adequado |
| Madeira | adequado |
| Pedra | condicionalmente adequado |
| Vernizes | adequado |
| Uni | adequado |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado |
| seco | adequado |