

**Fresa de canto 90° MECH17, Haste Weldon, Ø D / Zef: 40/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte  $a_e$  à mesma profundidade de corte  $a_p$ . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170408
Projeção $L_1$	73 mm
Ø das lâminas $D_c$	40 mm
Comprimento total $L_{tot}$	136 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 1704
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	59 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	2
Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Número de pastilhas de corte reversíveis	8
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------