



Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	15,7 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø das lâminas D_c	50 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Número de arestas de corte Z	4
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,34 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	41,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	93 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	98 mm
Ø D_3	43 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------