



## Dados do pedido

Número do pedido	486055 M5
GTIN	2050002073685
Classe de artigo	48B

## Descrição

### Modelo:

The ground first thread pitch removes coarse swarf in the component and prevents premature fracture of the first thread pitch. Design to DIN 2279 – 2299.  
Design in accordance with DIN 2245.

### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

## Descrição técnica

Passo de rosca	0,8 mm
Qualidade	6
Classe de tolerância	6H
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Norma	DIN 13
Campo de tolerância	H
Rosca	M5
Tipo de rosca	M
Calibração	L6
Tipo de produto	Calibre macho de rosca não passa

## Prestações de serviços

CalibraçãoCalibre liso passa não passa Ø máximo 20	028300 20
	028340 60

Calibração DAkkSCalibre liso passa não passa Ø máximo  
60

---

