

**Broca para betão, de metal duro, Ø: 7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	786001 7
GTIN	4058546404208
Classe de artigo	76G

**Descrição****Modelo:**

Broca equipada com pastilhas de metal duro e soldadas a alta temperatura. Forma assimétrica dos sulcos para uma boa remoção do pó de perfuração.

**Brocas rotativas e de percussão** com uma pastilha de corte de metal duro forte.

**Utilização:**

Principalmente para **perfurar buracos de buchas com perfuradoras de impacto** em betão, alvenaria, pedra natural e artificial.

Também para perfuração rotativa em madeira dura e macia, plásticos, acrílico e cerâmica.

Devido à correção das arestas de corte, também adequada para perfuração de aço temperado.

**Descrição técnica**

Ø da haste	7 mm
Ø	7 mm
Comprimento de trabalho	55 mm
Comprimento total	100 mm

Óleo de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra