



Dados do pedido

Número do pedido	786001 10
GTIN	4058546404260
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

Drill tipped with hard and tough carbide inserts and brazed at high temperature. Asymmetrical flute profile for good transport of drill dust.

Hammer and rotary bits with strong carbide cutter tip.

Descrição técnica

Ø da broca	10 mm
comprimento total	110 mm
Ø da haste	10 mm
Comprimento da espiral	60 mm
Óleo de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica

Tipo de produto

Broca para pedra