



Fresa de canto de 90° MEC17 com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis BD..



Dados do pedido

Número do pedido	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Classe de artigo	250

Descrição

Versão:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}^{\#}$	15,7 mm
Projeção L_1	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø das lâminas D_c	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Ø da haste D_s h6	32 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	150 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	31,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	73 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,45 grau
Ø D_3	33 mm

Ficha de dados

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/227500-40/4L>