

BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Classe de artigo	25A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

90° exatos até $a_p = 9$ mm.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Avanço f_z por dente	0,09 – 0,13 mm
Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170404 ER-JS
Tipo	PR1535
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		