

**Vídeo endoscópio VIPER com sonda, Ø 2,2 mm, Comprimento da sonda: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	492790 1000
GTIN	2050002074330
Classe de artigo	49C

**Descrição****Versão:**

Endoscópio de vídeo VIPER leve, compacto e de utilização flexível. Sondas rapidamente intercambiáveis com diferentes diâmetros (a partir de 2,2 mm) e comprimentos de trabalho aumentam a flexibilidade. Com o seu baixo peso, o endoscópio VIPER é extremamente leve e prático.

- **Monitor brilhante de 4,3 polegadas com tecnologia de câmara CMOS para imagens com qualidade HD.**
- **Intuitivo, fácil de usar.**
- **Inspeções longas e ininterruptas com um bloco de bateria disponível no mercado.**
- **Transferência rápida de dados através de micro USB 2.0, mini ligação HDMI e ranhura para cartão de memória SD.**
- **Sondas rapidamente intercambiáveis com diferentes diâmetros e comprimentos de trabalho.**

**Material fornecido:**

Fonte de alimentação, cabo micro USB, cabo de vídeo, 2x bateria de íões de lítio, cartão de memória SD de 8 GB, suporte metálico, mala de transporte.

**Descrição técnica**

Ângulo de abertura da imagem	90 grau
Área de focagem	3 - 50 mm

Sensor da câmara	CMOS
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Série	VIPER
Tamanho do visor	4,3 polegada
Linha de visão	0 grau
Comprimento da sonda	1000 mm
Ø da sonda	2,2 mm
Atributo do nome do produto	Ø 2,2 mm
Tipo de produto	Endoscópio