



## Dados do pedido

Número do pedido	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Classe de artigo	57H

## Descrição

### Modelo:

Bore diameter 50.8 mm with double keyway 13x7. Other bore diameters available.  
Waved high-tensile **steel wire**.

## Descrição técnica

n.º máximo de rotações	3600 r,p,m,
Ø da escova D <sub>1</sub>	250 mm
Largura da escova	58 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	50 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Espessura das cerdas	0,35 mm
Motor de acionamento	Rebarbadora de mesa
Tipo de produto	Escova circular

