

**HOLEX**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 571207 115X22 |
| GTIN             | 4067263906704 |
| Classe de artigo | 57H           |

## Descrição

### Modelo:

Straight round brush with smooth wire 0.50 mm, **knotted** and firmly crimped into the steel body. **Very aggressive brushing effect with high wear resistance.**

## Descrição técnica

|   |                 |
|---|-----------------|
| n.º máximo de rotações                  | 12500 r,p,m,    |
| Largura da guarnição L <sub>1</sub>     | 14 mm           |
| Ø da escova D <sub>1</sub>              | 115 mm          |
| Ø do furo d <sub>1</sub>                | 22 mm           |
| Número de tranças                       | 20              |
| Espessura das cerdas                    | 0,5 mm          |
| Comprimento da guarnição H <sub>1</sub> | 24 mm           |
| Material da guarnição                   | Arame de aço    |
| Tipo de produto                         | Escova circular |

