



## Dados do pedido

Número do pedido	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Classe de artigo	57H

## Descrição

### Modelo:

Dished **bevel brush** with smooth wire 0.50 mm, **knotted** and firmly crimped into the steel body.  
**Very aggressive brushing effect with high wear resistance.**

## Descrição técnica

Número de tranças	20
Rosca M	M14
Ø da escova D <sub>1</sub>	115 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	12 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	24 mm
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	Entrançado de troca

Tipo de produto

Escova cónica