

HOLEX

Dados do pedido

Número do pedido	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved special high quality wire, **shank Ø 6 mm.**

The high-tensile steel wire is coated with a thin layer of brass.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Espessura das cerdas	0,25 mm
Largura da guarnição L ₁	10 mm
Ø haste D _s	6 mm
Ø da escova D ₁	50 mm
Comprimento da guarnição H ₁	12 mm
Material da guarnição	Arame de aço, com banho de latão
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

