



Dados do pedido

Número do pedido	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved special high quality wire, **shank Ø 6 mm.**

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Largura da guarnição L ₁	11 mm
Ø da escova D ₁	70 mm
Comprimento da guarnição H ₁	19 mm
Ø haste D _s	6 mm
Espessura das cerdas	0,2 mm
Material da guarnição	Arame de latão
Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

