



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 574445 70X10  |
| GTIN             | 4067263934868 |
| Classe de artigo | 57H           |

## Descrição

### Modelo:

Abrasive nylon strands with silicon carbide, crimped into steel sleeve; **shank Ø 6 mm.**

## Descrição técnica

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ø da escova D <sub>1</sub>              | 70 mm           |
| n.º de rotações recomendado             | 4000 r,p,m,     |
| Ø haste D <sub>s</sub>                  | 6 mm            |
| Comprimento da guarnição H <sub>1</sub> | 20 mm           |
| n.º máximo de rotações                  | 15000 r,p,m,    |
| Granulometria                           | 120             |
| Abreviatura abrasivo                    | SiC             |
| Tipo de produto                         | Escova circular |

