

Ficha de dados



Variedade de oficinas, Quantidade de ferramentas: 23



Dados do pedido

Número do pedido	955015 23
GTIN	2050002075467
Classe de artigo	91A

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Indicado para:

Carro de ferramentas n.º 914520 – 914582.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955015: 1 un.

Paquímetro HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 un.

Fita métrica de enrolar HOLEX n.º 462010 tam. 3: 1 un.

Nível de bolha de ar de alumínio HOLEX n.º 467435 tam. 300: 1 un.

Chave combinada HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.

Chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 660701 tam. 3,5; 5,5; 7: cada 1 un.

Chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 668401 tam. 1; 2; 3: cada 1 un.

Alicate universal de vanádio HOLEX n.º 703000 tam. 180: 1 un.

Chave para tubos HOLEX n.º 706151 tam. 250: 1 un.

Alicate de pontas chatas HOLEX angulado n.º 713600 tam. 200: 1 un.

Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 un.

X-ato universal HOLEX n.º 845039 tam. 18: 1 un.

Descrição técnica

Ficha de dados

Largura	500 mm
Profundidade em G	16
Largura em G	20
Profundidade	400 mm
Quantidade de ferramentas	23
Área útil da gaveta em G	20x16
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
adequado para mobiliário industrial	Carro de ferramentas
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/955015-23>
