

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274516 140/230
GTIN	4067263950776
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

**Indicado para:**

Suportes de aperto n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte /  $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	21 mm
$\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$	140 mm
Pastilha de corte reversível adequada	N.º 273656 – 273749
$\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$	230 mm
Série	Vario Plus Eco

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Largura de incisão w	3 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas