

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 274502 20     |
| GTIN             | 4067263120483 |
| Classe de artigo | 21U           |

## Descrição

**Modelo:**

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

**Indicado para:**

Suportes de lâminas Vario plus Eco n.º 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Material fornecido:**

Inclui parafusos de montagem.

## Descrição técnica

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| L <sub>1</sub>        | 54 mm          |
| Largura da haste b    | 20 mm          |
| Comprimento total L   | 85 mm          |
| L <sub>2</sub>        | 16 mm          |
| Parafuso de montagem  | 279815 9       |
| Série                 | Vario Plus Eco |
| Tipo de inserto       | direita        |
| Refrigeração interior | sim            |

Tipo de produto

Suporte de aperto