

Fresa plana/canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Feita de aço temperado especial para ferramentas para funcionamento de baixa vibração e utilização prolongada. A lâmina plana acentuada resulta em superfícies muito boas.

Instrução:

Para poder usar todas as **4 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 9IP**.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Ø das lâminas D _c	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SOMT 09T304
Comprimento total L _{tot}	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219810
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2