

bimos

**Cadeira giratória de trabalho ESD, imitação de couro, com rodízios, baixo,
Tipo: ESD****Dados do pedido**

Número do pedido	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de capa de imitação de couro condutora de ESD. Confortável e respirável, resistente. Acolchoamento de conforto com encosto ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos. Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incl. regulação de peso. Ligação condutora contínua entre o acolchoamento e as rodas/patins ESD. Encosto com concha de plástico condutora e punhos de empurrar.

Regulação de peso de 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrição técnica

Série	Work-Tec Ergo
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Faixa de regulação da profundidade do banco	60 mm
Regulação da inclinação do banco	sim

Regulação da inclinação do banco em graus	6 grau
Cor do material do assento	preto
Altura do encosto	580 mm
Faixa de regulação da altura do encosto	60 mm
Profundidade do banco	470 mm
Largura do banco	460 mm
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Faixa de regulação da altura	450 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho ESD