

**Garant**

**Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda, Ø da área de trabalho: 13-24mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	327472 13-24
GTIN	4067263558255
Classe de artigo	31G

**Descrição****Modelo:**

Discos de transmissão feitos de aço para ferramentas de alta liga, **diretamente dentados** com geometria dos dentes definida retificada. Raios dos rebordos definidos com precisão para uma vida útil mais longa e uma ótima aderência.

**Indicado para:**

Corpo base de arrastador frontal n.º 327455, 327465.

**Instrução:**

**Discos de transmissão compatíveis com o antigo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.**

**Descrição técnica**

Comprimento C	36 mm
Ø das pontas de centragem D adequadas	6 mm
Ø do círculo de fixação A	12 mm
Ø da área de trabalho	13 - 24 mm
Tipo de produto	Arrastadores frontais

