



## Dados do pedido

Número do pedido	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Classe de artigo	57L

## Descrição

### Modelo:

Knotted steel wire, **shank Ø 6 mm.**

## Descrição técnica

Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	15 mm
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	12 mm
Número de tranças	18
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	75 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova circular