

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274061 14/20
GTIN	4067263558712
Classe de artigo	21L

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração interna e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Atenção:**

Tamanho de encomenda =  $\varnothing$  de corte mínimo.

São possíveis  $\varnothing$  de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$   $\varnothing$  interior.

$D_2 = D_{\min}$   $\varnothing$  exterior.

Versão L com profundidade de punção  $t_{\max}$ .

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\max}$ .	27 mm
Largura de incisão w	3 mm
Distância entre o centro das pontas $L_3$	2,5 mm
Avanço f	0,01 - 0,03 mm
Comprimento total L	64 mm
$\varnothing$ haste $D_s$	8 mm
Refrigeração interior	sim
Revestimento	TiAlN-PVD
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		