

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274063 14/20
GTIN	4067263558774
Classe de artigo	21L

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna e refrigeração de superfícies livres adicional.

Atenção:

Tamanho de encomenda = \varnothing de corte mínimo.

São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior.

$D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Versão L com profundidade de punção t_{\max} .

Descrição técnica

\varnothing haste D_s	8 mm
Avanço f	0,01 - 0,03 mm
profundidade máxima de corte t_{\max}	27 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	2,5 mm
Comprimento total L	64 mm
Largura de incisão w	3 mm
Refrigeração interior	sim
Revestimento	TiAlN-PVD
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		