

Ficha de dados

Garant

Cone de expansão hidráulica BASIC curto, estreito, forma AD, BT 30, Ø de fixação D₁: 16



Dados do pedido

Número do pedido	303471 16
GTIN	4067263239680
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Concentricidade ≤ 3 µm.
- Com RFID/perfuração Balluffchip.
- Ajuste axial do comprimento possível (curso de ajuste V = 10 mm).
- Flexível graças à utilização de buchas redutoras.
- Pressão do agente refrigerante até 80 bar.

Utilização:

Para perfuração, mandrilagem e fresagem de acabamento.

Condições de entrega:

Incl. parafuso de ajuste do comprimento e chave sextavada com manípulo transversal.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, buchas redutoras n.º 302135 – 302187.

Descrição técnica

Rosca M	M12×1
Projeção medida A	90 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Projeção L ₁ incl. exposição	63 mm

Ficha de dados

Ø exterior D	45 mm
Alojamento	BT 30
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Refrigeração interior	sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico