

Fresa plana/canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Feita de aço temperado especial para ferramentas para funcionamento de baixa vibração e utilização prolongada. A lâmina plana acentuada resulta em superfícies muito boas.

Instrução:

Para poder usar todas as **4 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 9IP**.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L _{tot.}	40 mm
Ø das lâminas D _c	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SOMT 09T304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	5

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219810
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2