

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Classe de artigo	21B

Descrição

Modelo:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,13 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Raio do canto	0,4 mm
Espessura da placa E	3,97 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT 09T304 FR
Tipo	HB7810
Óleo de corte	HM

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		