

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Guincho de corrente elétrica com **gancho de transporte** num design robusto e fiável. O **interruptor de posição final** integrado para a posição mais alta e mais baixa do gancho prolonga a vida útil do acoplamento por fricção, do motor e da caixa. Grupo motor 1 Am, período de ligação 50% com uma velocidade, tensão operacional padrão (400 V/50 Hz). Maior segurança operacional graças ao comando de contactor de 42 V, interruptor de comando encapsulado com grau de proteção IP65, motores IP55.

Instrução:

Versões com 2 velocidades (curso fino), outras alturas de curso, chassis, acumulador de corrente, rádio e versão de 230 V a pedido.

Descrição técnica

acoplamento por fricção ajustável	sim
Grupo motor conforme FEM/ISO	1AM
Número de ramais da corrente	2
Capacidade de carga	2000 kg
Capacidade de carga t	2 t

desconexão final automática	sim
Tipo	2-4
Velocidade de elevação	4 m/min
Altura de elevação normal	3 m
Peso	63 kg
Tipo de produto	Guincho de alavanca