


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,11 mm
Tipo	INOX
Raio do canto	0,4 mm
Espessura da placa E	3,97 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT 09T304 TR
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		