

Garant**Broca de marcação NC 142°, para pastilhas de corte reversíveis SOGT****Dados do pedido**

Número do pedido	231502 20
GTIN	4045197324016
Classe de artigo	21Y

Descrição

Versão:
Com haste Weldon.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	231540_TX15 (2,5Nm)
Comprimento total L_{tot}	100 mm
profundidade de perfuração máxima l_1	3 mm
Ø haste D_s	20 mm
Comprimento da haste h	70 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGT 11T3
Ø máximo do furo d_1	18,5 mm
Tamanho da pastilha reversível	16
Número de arestas de corte Z	1
Haste	Haste Weldon
Broca de marcação indicada para forma de placa	142
Atributo do nome do produto	142°
Refrigeração interior	não
Ângulo da ponta	142 grau

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/231502-20>
