

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081138 25N
GTIN	4003644009336
Classe de artigo	08B

## Descrição

### Modelo:

As bobinas de cabos Hedi® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos robusta em plástico resistente a impactos com **proteção contra sobreaquecimento**.

- **Conector de entrada CEE 400 V 16 A.**
- **Tomada de saída CEE 400 V 16 A com tampa de fecho automático.**
- **Duas tomadas Schuko padrão de 250 V com tampas de fecho automático.**
- **Secção transversal do cabo 2,5 mm.**

**Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.**

Com tomadas de 250 V para os países **F, B, PL e CZ**.

## Descrição técnica

Classe do cabo	H07RN-F
Material do cabo	Neopreno
Comprimento do cabo	25 m

Potência nominal desenrolado	5500 (16 A) W
Tipo	25N
Estrutura do cabo	5G1,5
Tensão de rede	400 V
Tipo de proteção IP	IP 44
Material da caixa	Plástico
Tipo de produto	Bobina de cabos