

Garant**Pack poupança de pastilha de corte reversível XNEX 080608, HB7515****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

6 edges ensure good value for money, due to a low price per cutting edge.

Indicado para:

Fresa de canto GARANT 90° n.º 215101 e fresa de canto HOLEX 90° n.º 215102.

Índice:

50 × 215186 ST1400

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,21 mm
Índice	50
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX080608
Tipo	HB7515
Material de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de trocas/cortes	6
Revestimento	CVD

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/GG2138-ST1400>