

Garant**Pack poupança de pastilha de recorte neutra, Largura de incisão w (mm)/
número de unidades: 4,1/50**

Dados do pedido

Número do pedido	GG2710 4,1/50
GTIN	4067263096436
Classe de artigo	GGN

Descrição

Indicado para:

Lâmina de incisão n.º 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

Descrição técnica

Índice	273115 4,1
Raio do canto R	0,2 mm
N.º peças	50
Tolerância da largura de incisão w	±0,1 mm
Avanço f	0,14 mm/U
Tipo	HB7130
Aplicação principal	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Pastilha de recorteneutro Largura de incisão w 4,1

273115 4,1