

**Garant****Pack poupança de pastilha de recorte neutra, Largura de incisão w (mm)/  
número de unidades: 2,2/50**

### Dados do pedido

Número do pedido	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Classe de artigo	GGN

### Descrição

**Indicado para:**

Lâmina de incisão n.º 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

### Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,1 mm
Avanço f	0,07 mm/U
N.º peças	50
Raio do canto R	0,2 mm
Índice	273310 2,2
Tipo	HU7310
Aplicação principal	N
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

---

## Acessórios

Pastilha de recorteneutro Largura de incisão w 2,2

273310 2,2