

Garant

Pack poupanças de pastilha de recorte/placa de punção, Largura de incisão w (mm)/número de unidades: 1,5/50

**Dados do pedido**

Número do pedido	GG2734 1,5/50
GTIN	4067263097136
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Avanço f	0,03 - 0,12 mm/U
Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
N.º peças	50
Índice	273700 1,5
Raio do canto R	0,2 mm
Tipo	HB7020
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Uni	adequado
contínuo	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado

Acessórios

Placa de corte / ranhurar Largura de incisão w 1,5

273700 1,5