

Broca de marcação NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210400 20
GTIN	4045197557568
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Comprimento da lâmina L ₂	10 mm
Ø de cabeça de corte D	20 mm
Comprimento da cabeça l	25 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,8 mm/U
Tamanho do alojamento	20 mm
Série	TopCut
Tipo	HB730
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de arestas de corte Z	2
Ângulo da ponta	90 grau
Haste	GARANT TopCut
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Inserto de corte para furação de centragem e de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Montagem chave Tipo 16X5	219987 16X5
Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 16X5	219986 16X5