

**APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400****Dados do pedido**

Número do pedido	215228 ST1400
GTIN	4045197673466
Classe de artigo	21A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{máx}} = 9$  mm.

**Descrição técnica**

Tipo	ST1400
Avanço $f_z$ por dente	0,25 mm
Raio do canto	1,2 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 180520 SR
Tipo	HB7510
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		