

APMT 133512 TR, HB7520, Tipo: UNI**Dados do pedido**

Número do pedido	215386 UNI
GTIN	4045197601391
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ máx}} = 6 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Raio do canto	1,2 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 133512 TR
Tipo	HB7520
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		