

**Alojamento cilíndrico, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	210550 12
GTIN	4045197521491
Classe de artigo	21Z

**Descrição****Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  graças à combinação de sistema plano e cônico.

Sem superfície de aperto (para processamento HSC). **Tolerância = h6.**

**Instrução:**

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

**Descrição técnica**

Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
para Ø de cabeça de corte D	12 mm
Ø exterior $d_1$	11,8 mm
binário de aperto recomendado	10 Nm
Comprimento total L	65 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste cilíndrica
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca