

**APMT 133524 TR, HB7520, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	215389 UNI
GTIN	4045197673664
Classe de artigo	21A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx}} = 6$  mm.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio do canto	2,4 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 133524 TR
Tipo	HB7520
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		