

**APMT 133512 ER, HB7630, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	215362 INOX
GTIN	4045197601315
Classe de artigo	21A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ máx}} = 6 \text{ mm}$ .

**Descrição técnica**

Tipo	INOX
Avanço $f_z$ por dente	0,18 mm
Raio do canto	1,2 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 133512 ER
Tipo	HB7630
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		