

**APET 180508 FR com revestimento de diamante, HB7810, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Classe de artigo	21B

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{ máx}} = 9$  mm.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,2 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Raio do canto	0,8 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APET 180508 FR
Tipo	HB7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		