



## Dados do pedido

Número do pedido	231720 27
GTIN	7291075297201
Classe de artigo	23K

## Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	328,9 mm
Projeção $L_1$	324 mm
área de $\varnothing D_c$	27 - 27,9 mm
Comprimento da haste $L_s$	60 mm
$\varnothing$ haste $D_s$	32 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Série	SUMOCHAM
#Designação do artigo Iscar	DCN 270-324-32R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 270-324-32R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis