

APMT 180508 SR, HB7510, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	215226 ST1400
GTIN	4045197600950
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5$ mm, $a_{p\text{máx}} = 9$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,25 mm
Tipo	ST1400
Raio do canto	0,8 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 180508 SR
Tipo	HB7510
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		