

Alojamento cilíndrico, HSK-A 63, para Ø de cabeça de corte D: 25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210580 25
GTIN	4045197522894
Classe de artigo	21Z

Descrição**Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Ø exterior d_1	24,8 mm
Comprimento útil L_1	33 mm
Projeção medida A	59 mm
para Ø de cabeça de corte D	25 mm
binário de aperto recomendado	35 Nm
Série	TopCut

Alojamento	HSK-A 63
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca