

Alojamento MDI cilíndrico comprido, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	210562 10
GTIN	4045197558008
Classe de artigo	21Z

Descrição

Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Sem superfície de aperto (para processamento HSC). **Tolerância = h6.**

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	54 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
para Ø de cabeça de corte D	10 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Comprimento total L	105 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste cilíndrica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca