

Alojamento cónico, SK 40, para Ø de cabeça de corte D: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210577 12
GTIN	4045197557919
Classe de artigo	21Z

Descrição**Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

para Ø de cabeça de corte D	12 mm
Ø exterior d_1	11,8 mm
Comprimento útil L_1	48 mm
Projeção medida A	67 mm
binário de aperto recomendado	10 Nm
Tamanho do alojamento	40 mm
Série	TopCut
Alojamento	SK 40

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca