

Alojamento MDI cónico comprido, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 25mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 210570 25 |
| GTIN | 4045197557841 |
| Classe de artigo | 21Z |

Descrição

Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Sem superfície de aperto (para processamento HSC). **Tolerância = h6.**

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Comprimento útil L_1 | 148 mm |
| Ø exterior d_1 | 24,8 mm |
| Ø da haste D_s h6 | 32 mm |
| para Ø de cabeça de corte D | 25 mm |
| binário de aperto recomendado | 35 Nm |
| Comprimento total L | 210 mm |
| Série | TopCut |
| Alojamento | Haste cilíndrica |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |