



### Suporte MDI cilíndrico curto, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 10



#### Dados do pedido

Número do pedido	210561 10
GTIN	4045197558077
Classe de artigo	21Z

#### Descrição

**Versão:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm** graças à combinação de sistema plano e cónico.

Sem superfície de aperto (para processamento HSC). **Tolerância = h6**.

**Nota:**

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

#### Descrição técnica

para Ø de cabeça de corte D	10 mm
Ø da haste $D_s$ h6	12 mm
Comprimento útil $L_1$	46 mm
Ø exterior $d_1$	9,8 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Comprimento total L	95 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste cilíndrica
Refrigeração interior	sim

## Ficha de dados

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca